



Fiberscheibe 115 mm P 36, Normalkorund, Stahl, NE-Metalle

- Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Für grobe und feine Schleifarbeiten
- Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

Bestell-Nr.	624145000
EAN-Code	4007430436337
Durchmesser x Bohrung	115 x 22.23 mm
Körnung	P 36
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25