



HSS-Bi-Metall-Lochsäge, Ø 86mm

- Lochsägen aus Bi-Metall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltanteil, dadurch stark erhöhte Standzeit
- Schnellere und weichere Zerspanung durch neuartige Zahnung mit unregelmäßiger Zahnform und -teilung; dadurch auch weniger Vibration
- Optimiert für den Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Holz.
- Maximale Schnitttiefe ca. 35 mm
- Gewinde bei Lochsägen-Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; Gewinde bei Lochsägen-Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF
- Lochsägen nur mit dem entsprechendem Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden.

Bestell-Nr.

62520000

EAN-Code

4007430103260

Durchmesser

86 mm