



## Fiberscheibe 180 mm P 80, Keramikkorn

- Selbstschärfendes Keramikkorn für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand
- Herausragende Ergebnisse beim Flächenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet.
- Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff
- Keramik-Fiberscheiben erzielen ihre beste Leistung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit erhöhtem Anpressdruck.
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller! Zum Spannen der Keramik-Fiberschleifscheiben werden die Stützteller mit Kühlrippen empfohlen (z.B. Ø 125 mm, 623291000)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.  
EAN-Code

626161000  
4007430218001

Durchmesser x Bohrung

180 x 22.23 mm

Körnung

P 80

Max. Drehzahl

8500 /min

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit

1 / 25