



Rundbürste 125x0,5x6 /22,23 mm, Stahl, gezopft

- Speziell entwickelt für die professionelle Bearbeitung von U- und V-Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau, sowie für die Wurzelschweißnahtvorbereitung
- Besatzart: Stahldraht gezopft
- Zopfdicke: 6,0 mm

Bestell-Nr.	62681500
EAN-Code	4007430296009
Durchmesser	125 mm
Bohrung-Ø	22.23 mm
Drahtstärke	0,50 mm
Max. Drehzahl	12500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1