



## Rundbürste 150x0,5x6 /22,23 mm, Stahl, gezopft

- Speziell entwickelt für die professionelle Bearbeitung von U- und V-Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau, sowie für die Wurzelschweißnahtvorbereitung
- Besatzart: Stahldraht gezopft
- Zopfdicke: 6,0 mm

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>626816000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430296016</b>
Durchmesser	150 mm
Bohrung-Ø	22.25 mm
Drahtstärke	0,50 mm
Max. Drehzahl	10000 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1