



Diamanttrennscheibe 300x20,0/25,4mm, "UP", Universal "professional"

- Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
- Besonders geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte und weiche Sandsteine, Tonziegel
- Saubere Schnittkanten und hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Kurzzahnsegmente
- Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 9-10 mm.
- Bestell-Nr. 628563000 und 628564000 mit Reduzierring für Maschinen mit Aufnahme 20 mm oder 25,4 mm

Bestell-Nr.	628564000
EAN-Code	4061792174429
Durchmesser x Bohrung	350 x 20 / 25.4 mm
Segmentabmessungen	24 x 2.8 x 10 mm
Segmentanzahl	37
Max. Drehzahl	5400 /min
Verkaufseinheit	1
Verpackung	Karton