



Set: 2xDiamanttrennscheibe 115x22,23mm, "UP"+ 1xQuickspannmutter M 14

- Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
- Besonders geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte und weiche Sandsteine, Tonziegel
- Saubere Schnittkanten und hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Kurzzahnsegmente
- Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 9-10 mm.
- Bestell-Nr. 628563000 und 628564000 mit Reduzierring für Maschinen mit Aufnahme 20 mm oder 25,4 mm

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 628581000 |
| EAN-Code | 4061792175211 |
| Durchmesser x Bohrung | 115 x 22.23 mm |
| Segmentabmessungen | 20 x 2.4 x 9 mm |
| Segmentanzahl | 13 |
| Max. Drehzahl | 13300 /min |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Verpackung | Karton |