



Diamanttrennscheibe 180x22,23mm, "CP", Beton "professional"

- Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit sehr hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
- Besonders geeignet für alle harten Materialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Bordsteine, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton, durch spezielle Turbosegmente
- Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 12 mm.

Bestell-Nr.	628573000
EAN-Code	4061792173880
Durchmesser x Bohrung	180 x 22.23 mm
Segmentabmessungen	42 x 2.6 x 12 mm
Segmentanzahl	11
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit	1
Verpackung	Karton