



Kleintrennscheibe 50x2,0x6,0 mm Inox

- Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
- Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden, Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
- Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw., Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
- Härte: hart

Bestell-Nr.	630192000
EAN-Code	4007430097873
Durchmesser x Dicke x Bohrung	50 x 2 x 6 mm
Max. Drehzahl	30600 /min
Arbeitshöchstgeschwindigkeit	80 m/s
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25