



**Schleiftopf 80X25X22,23-65X15 C 30 N,
Stein, zylindrische Ausführung**

- Flächenschliff der gesamten Steinbearbeitug
- Härte: mittel
- Kunstharzgebunden
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Nur für Trockenschliff
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
- Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 115 mm, 125 mm und 150 mm

Bestell-Nr.	629175300
EAN-Code	4007430414748

Durchmesser x Dicke x Boh- rung	80 x 25 x 22.23 mm
------------------------------------	-----------------------

Max. Drehzahl	11940 /min
---------------	------------

Verkaufseinheit / Verpackungs- einheit	1 / 20
---	--------