



Biegewelle 30980

- Geeignet für Drehzahlbereich 7.500-30.000 /min
- Beidseitig kugelgelagert
- Für Fräser, Schleifstifte, Lamellenschleifräder usw. mit 8 mm Schaftdurchmesser. Wechselbare Spannzange für Einsatzwerkzeuge mit 6 mm Schaftdurchmesser (630977000) und 3 mm Schaftdurchmesser (630976000) als Zubehör erhältlich
- 8 mm Antriebszapfen zum Befestigen der Biegewelle in der Spannbohrung der Antriebsmaschine. Wenn die Spannbohrung der Antriebsmaschine ein anderes Maß als 8 mm hat, muss die Spannzange der Antriebsmaschine gewechselt werden. 6 mm Spannzange als Zubehör (631945000) erhältlich

| | |
|-----------------------------|---|
| Bestell-Nr. | 630980000 |
| EAN-Code | 4007430423689 |
| geeignet für Oberfräsen | FME 737 |
| geeignet für Geradschleifer | G 400 / GE 710 Compact / GE 710 Plus / GE 950 G Plus / GA 18 LTX |
| Länge | 1.3 m |
| Antriebszapfen | 8 mm |
| Spannbohrung | 8 mm |
| Gewicht | 0.8 kg |