



**Schleiftopf 80x25x22,23-65x15 A 80 M, Stahl,
zylindrische Ausführung, VPE: 1 Stück**

- Flächenschliff der gesamten Metallbearbeitung
- Härte: mittel
- Kunstharzgebunden
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Nur für Trockenschliff
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
- Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 115 mm, 125 mm und 150 mm

Bestell-Nr.	630727000
EAN-Code	4007430421531

Durchmesser x Dicke x Bohrung	80 x 25 x 22.23 mm
-------------------------------	--------------------

Max. Drehzahl	11940 /min
---------------	------------

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1
--------------------------------------	-------