



TE 24-230 MVT CED mit Diamant-Trennscheibe UP

- Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien
- Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube
- Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und saubere Baustellen
- Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarken Metabo Marathon-Motor
- Ideal zum exakten, waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt; Umbau auf ziehenden Schnitt möglich
- Präzise Schnitte auf ebenen Flächen dank Metallgrundplatte mit Rollen
- Sicherheit und Kontrolle in jeder Situation: Sanftanlauf, Metabo VibraTech (MVT) Vibrationsdämpfung, elektronische Sicherheitsabschaltung und Wiederanlaufschutz
- Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss mit werkzeugloser Einstellung der Schnitttiefe
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Anschluss für die Staubabsaugung \varnothing 35/41 mm

Bestell-Nr.	600434500
EAN-Code	4061792122291
Trennscheiben- \varnothing	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Nennaufnahmeleistung	2400 W
Abgabeleistung	1600 W
Leerlaufdrehzahl	6600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	8.1 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Absaughaube CED 230, Diamant-Trennscheibe UP, Zweilochschlüssel, Stützflansch, Distanzringe, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer