



## RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP Set

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse
- Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT: Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben.
- Allessauger ASR 35 L ACP: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L.

Bestell-Nr.  
EAN-Code

69100000  
4007430315977

### Lieferumfang

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT: Diamanttopfscheibe Beton "professional", Bügelgriff, Allessauger ASR 35 L ACP: Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)

**Allessauger ASR 35 L ACP**



Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm <sup>2</sup>
Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	3.2 m
Gewicht	16 kg
Kabellänge	8 m
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt</li> <li>• Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub</li> <li>• Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung</li> <li>• AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz</li> <li>• Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter</li> <li>• Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L</li> <li>• Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird</li> <li>• Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung</li> <li>• Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches</li> <li>• Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs</li> <li>• Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse</li> <li>• Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel</li> <li>• Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche</li> </ul>	

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT



Schleiftopf-Ø	125 mm
Drehmoment	5 Nm
Leerlaufdrehzahl	3800 - 8200 /min
Nennaufnahmeleistung	1900 W
Abgabeleistung	1240 W
Drehzahl bei Nennlast	6800 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	3.5 kg
Kabellänge	4 m

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
- Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm