



RSEV 19-125 RT + ASR 35 M ACP Set

- Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse
- Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT: Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben.
- Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinstaub. Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M

Bestell-Nr.
EAN-Code

69100100
4007430315984

Lieferumfang

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT: Diamanttopfscheibe Beton "professional", Bügelgriff. Allessauger ASR 35 M ACP: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang), Handgriff-Zwischenstück, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)

Allessauger ASR 35 M ACP



Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm ²
Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	4 m
Gewicht	16 kg
Kabellänge	8 m
<ul style="list-style-type: none"> • Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt • Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers • AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz • Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter • Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird • Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders • Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs • Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche 	

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT



Schleiftopf-Ø	125 mm
Drehmoment	5 Nm
Leerlaufdrehzahl	3800 - 8200 /min
Nennaufnahmeleistung	1900 W
Abgabeleistung	1240 W
Drehzahl bei Nennlast	6800 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	3.5 kg
Kabellänge	4 m
<ul style="list-style-type: none"> • Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen • Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht • Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz • Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich • Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf • Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen • Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst • Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten • Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm 	