



LSV 5-225 + ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftscheifblättern P 120

- Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung
- Langhalsschleifer LSV 5-225: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Extrem leichte Maschine für ermüdungsarmes Arbeiten im Dauereinsatz. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs.
- Allessauger ASR 35 L ACP: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Räume der Staubklasse L

Bestell-Nr.
EAN-Code

690885000
4007430282682

Lieferumfang

Langhalsschleifer LSV 5-225: Schleifplatte (sehr weich), 25 Haftscheifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche. Allessauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)

Allessauger ASR 35 L ACP



| | |
|--|----------------------|
| Luftleistung max. | 4380 l/min |
| Unterdruck | 270 hPa (mbar) |
| Filterfläche | 8600 cm ² |
| Aufnahmeleistung max. | 1400 W |
| Behältervolumen | 35 l |
| Saugschlauch-Ø | 35 mm |
| Schlauchlänge | 3.2 m |
| Gewicht | 16 kg |
| Kabellänge | 8 m |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt • Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung • AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz • Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird • Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs • Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche | |

Langhals Schleifer LSV 5-225



| | |
|--|------------------|
| Durchmesser des Schleiftellers | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 - 1650 /min |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Abgabeleistung | 270 W |
| Mögliche Maschinenlänge | 1.6 m |
| Gewicht ohne Netzkabel | 3.8 kg |
| Kabellänge | 4 m |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich • Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf • M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs • Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse • Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben • Geringes Gewicht für kraftsparendes Arbeiten im Dauereinsatz • Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen • Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf • Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken • Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | |