



## LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftscheifblättern P 120

- Systemlösung zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung
- Langhals Schleifer LSV 5-225 Comfort: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs. Mit variabler Längenverstellung: schnell und einfach verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen. Zuschaltbares LED-Licht.
- Allessauger ASR 35 L ACP: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L.

Bestell-Nr.  
EAN-Code

69088600  
4007430282699

### Lieferumfang


Langhals Schleifer LSV 5-225 Comfort: Schleifplatte (sehr weich), 25 Haftscheifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer. Allessauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)

**Allessauger ASR 35 L ACP**



|  |                      |
|--|----------------------|
| Luftleistung max.  | 4380 l/min           |
| Unterdruck   | 270 hPa (mbar)       |
| Filterfläche   | 8600 cm <sup>2</sup> |
| Aufnahmeleistung max.  | 1400 W               |
| Behältervolumen  | 35 l                 |
| Saugschlauch-Ø   | 35 mm                |
| Schlauchlänge  | 3.2 m                |
| Gewicht  | 16 kg                |
| Kabellänge   | 8 m                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt</li> <li>• Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub</li> <li>• Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung</li> <li>• AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz</li> <li>• Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter</li> <li>• Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L</li> <li>• Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird</li> <li>• Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung</li> <li>• Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches</li> <li>• Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs</li> <li>• Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse</li> <li>• Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel</li> <li>• Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche</li> </ul> |                      |

**Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort**

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|  | Durchmesser des Schleiftellers | 225 mm  |
|   | Leerlaufdrehzahl               | 1000 - 1650 /min  |
|   | Nennaufnahmeleistung           | 500 W   |
|   | Abgabeleistung                 | 270 W   |
|   | Mögliche Maschinenlänge        | 1.1 / 1.6 / 2.1 m   |
|   | Gewicht ohne Netzkabel         | 4.5 kg  |
|   | Kabellänge                     | 4 m   |
|   |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich</li> <li>• Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen</li> <li>• Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf</li> <li>• Variable Längenverstellung: werkzeuglos verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen</li> <li>• Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör)</li> <li>• M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs</li> <li>• Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse</li> <li>• Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst</li> <li>• Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben</li> <li>• Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen</li> <li>• Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf</li> <li>• Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken</li> <li>• Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung</li> <li>• Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers</li> </ul> |