



Set SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Compact

- Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 125 BL: Flacher Akku-Exzentrerschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten; Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe; Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe.
- Akku-Sauger AS 18 L PC Compact: Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten; Gewerblich zugelassener Akku-Sauger, zertifiziert für Stäube der Staubklasse L; PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen; Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten.

Bestell-Nr.
EAN-Code

69119900
4061792202849

Lieferumfang

Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 125 BL, meta-BOX 215, Staubsack, Haftscheifblatt, Akku-Sauger AS 18 L PC Compact, Stretch-Saugerschlauch, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 125 BL



| | |
|---|-------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Durchmesser des Stütztellers | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 - 10000 /min |
| Schwingzahl bei Leerlauf | 8000 - 20000 /min |
| Schwingkreis | 2 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.1 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.5 kg |
| <ul style="list-style-type: none"> • Flacher Akku-Exzentrerschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten • Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche • Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb • Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels • Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger • Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000 • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine • Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen | |

Akku-Sauger AS 18 L PC Compact



| | |
|--|----------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Luftleistung max. | 2100 l/min |
| Unterdruck | 120 hPa (mbar) |
| Filterfläche | 3000 cm ² |
| Behältervolumen | 6 l |
| Saugschlauch-Ø | 32 mm |
| Schlauchlänge | 2.5 m |
| Gewicht ohne Akkupack | 3.8 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 4.8 kg |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen • Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung • Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten • Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen • Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe • Schlauch, Rohre und Düsen direkt am Sauger verstaubar • Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com | |