



LSV 5-225 Comfort + ASR 35 M ACP Set mit 25 Haftscheifblättern 225 mm P 120

- Systemlösung zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung
- Langhals Schleifer LSV 5-225 Comfort: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs. Mit variabler Längenverstellung: schnell und einfach verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen. Zuschaltbares LED-Licht
- Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M

Bestell-Nr.
EAN-Code

69094000
4007430302533

Lieferumfang

Langhals Schleifer LSV 5-225 Comfort: Schleifplatte (sehr weich), 25 Haftscheifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer. ASR 35 M ACP: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang), Handgriff-Zwischenstück, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)

Allessauger ASR 35 M ACP



Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm ²
Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	4 m
Gewicht	16 kg
Kabellänge	8 m
<ul style="list-style-type: none"> • Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt • Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers • AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz • Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter • Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird • Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders • Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs • Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche 	

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort

	Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
	Leerlaufdrehzahl	1000 - 1650 /min
	Nennaufnahmeleistung	500 W
	Abgabeleistung	270 W
	Mögliche Maschinenlänge	1.1 / 1.6 / 2.1 m
	Gewicht ohne Netzkabel	4.5 kg
	Kabellänge	4 m
		<ul style="list-style-type: none"> • Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich • Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen • Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf • Variable Längenverstellung: werkzeuglos verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen • Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör) • M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs • Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse • Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben • Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen • Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf • Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken • Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers