

# KERN 440-A01



Haken für Unterflurwägungen von hängenden Lasten, serienmäßig, nachrüstbar



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Haken

## Bauform

Material	Metall
Nenntragfähigkeit (WLL)	6 kg

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×20×3 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

## Piktogramme

### STANDARD

