

KERN CK 120-0P4

Miniatur-Wägezellen aus Aluminium

KERN



Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät IP65

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Versandart Paketdienst

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 145×60×35 mm

Nettogewicht ca. 0,05 kg

Bruttogewicht ca. 0,40 kg

Versandgewicht 0,37 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messzellen
Produktgruppe	Messzelle Kraft

Messsystem

Wägebereich [Max]	120 g
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Wägezelle OIML Klasse	C1
Wägezelle - Kennwert - Nominal	0,6 mV/V
Wägezelle - Kennwert - Varianz	0,12 mV/V
Wägezelle - Kombiniertes Fehler	0,05%
Wägezelle Totlast [Min] (%)	0%
Wägezelle Eingangswiderstand - Nominal	1055 Ω
Wägezelle Ausgangswiderstand - nominal	1000 Ω
Wägezelle Isolationswiderstand - [Min]	2000 MΩ
Wägezelle Empfohlene Versorgungsspannung [Min]	2 V
Wägezelle Empfohlene Versorgungsspannung [Max]	5 V
Wägezelle Eingangswiderstand - Varianz	10 Ω
Wägezelle Ausgangswiderstand - Varianz	10 Ω
Kraftrichtungen	druck

Zulassung

CE Zeichen ✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	47×20×6,6 mm
Material	Aluminium
Kabellänge	0,25 m