


# KERN CCA 10K-4M



Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999



Bauartzulassung für Konformitätsbewertung	✓
---	---

Display	
Display Ziffernhöhe	20 mm
Display Hinterleuchtung	ja

Bauform	
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	250×160×65 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×240×110 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	300×240 mm
Abmessungen Wägefläche	300×240 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Metall, lackiert
Material Plattform	Edelstahl
Kabellänge	1,5 m
Auswertegerät Kabellänge	5 m
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Material Lastzelle(n)	Aluminium

Funktionen	
Anzahl Tasten für Bedienung	28
PreTare-Funktion	✓
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Zählfunktion	✓
Toleranzwägung	✓
Umrechnungsfunktion	✓
PLU - gesamt	100
Speicherfunktion	✓
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
IP-Schutz - Kompletgerät	IP23
IP-Schutz - Anzeige	kein IP-Schutz
IP-Schutz - Lastzelle	IP65
IP-Schutz - Plattform	IP65

Zählen	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	100 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	1 g
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 50, 100

Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählsysteme

Messsystem	
Referenzwaage - Ablesbarkeit [d]	0,0001 kg
Mengenwaage - Ablesbarkeit [d]	0,002 kg; 0,005 kg
Referenzwaage - Wägebereich [Max]	6 kg
Mengenwaage - Wägebereich [Max]	6 kg; 15 kg
Mengenwaage - außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,002 kg; 0,005 kg
Referenzwaage - außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,0003 kg
Linearität	±
Mengenwaage - Reproduzierbarkeit	0,002 kg; 0,005 kg
Referenzwaage - Reproduzierbarkeit	0,0001 kg
Referenzwaage - Linearität	0,0003 kg
Mengenwaage - Linearität	0,002 kg; 0,005 kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Einheiten	kg
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	2 s
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (M1)
Mengenwaage - Artikelnummer	IFS 10K-3M
Referenzwaage - Artikelnummer	EWJ 6000-1M

Zulassung	
CE Zeichen	✓
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓

# KERN CCA 10K-4M



Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999

Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	150.000
---------------------------------------	---------

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 500 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK CH
Akku Ladezeit	12 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	18 h
Batterie	keine Batterie

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	0 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

## Verpackung & Versand


Lieferzeit	4 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	695×405×490 mm
Nettogewicht ca.	9 kg
Bruttogewicht ca.	12 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-229-216
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-129-127

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

