

# KERN FA 500G

Mechanischer Grabsteintester (Kipptester)

# KERN



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessung
Produktgruppe	Grabsteintester
Produktfamilie	FA-G

## Messsystem

Voreingestellte Einheit	N
Toleranz (% von [Max])	1%
Messbereich Kraft [Max] (N)	500 N
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	2,5 N
Kraftrichtungen	Zug Druck
Überlastschutz (% von [Max])	150%

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	232×60×51 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	232×60×51 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	232×60×51 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	232×60×51 mm
Material Gehäuse	Kunststoff

## Funktionen

Peak-Funktion	✓
---------------	---

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	325×190×95 mm
Nettogewicht	1,8 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,2 kg
Versandgewicht	2,2 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft)	961-1610
Artikelnummer für Werkskalibrierung (Druckkraft)	961-2610
Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft/ Druckkraft)	961-3610

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

