


# KERN KFD 1500V20M

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Wägebrücke
Produktfamilie	KFD-V20

## Messsystem

Wägebereich [Max]	1500 kg
Ablesbarkeit [d]	500 g
Mindestgewicht [Min]	10 kg

## Zulassung

Eichwert [e]	500 g
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓

## Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1600×1200×78 mm
Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Material Plattform	Stahl, lackiert
Abmessungen Wägefläche (B×T)	1000×1000 mm
Kabellänge	5 m
Auswertegerät Kabellänge	5 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	30 m
Material Lastzelle(n)	legierter Stahl
Lastzellen - Anzahl	4

## Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	IP67 (load cell)
IP-Schutz - Lastzelle	IP67
IP-Schutz - Plattform	IP67

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1610×1250×360 mm
Nettogewicht	125 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	125 kg
Bruttogewicht ca.	155 kg
Versandgewicht	155 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-230
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-130

## Piktogramme

### STANDARD



### FACTORY

