


KERN KFP 1500V20NM

KERN

Wägebrücke aus Stahl, auch mit von oben verschraubter Wägeplatte



Funktionen

IP-Schutz - Lastzelle IP67

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 2 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 1550×1300×260 mm

Nettogewicht 147 kg

Versandart Spedition

Nettogewicht ca. 150 kg

Bruttogewicht ca. 190 kg

Versandgewicht 190 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) 965-230

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 963-130

Piktogramme

STANDARD



FACTORY



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Wägebrücke
Produktfamilie	KFP-V20-IP67

Messsystem

Wägebereich [Max]	1500 kg
Ablesbarkeit [d]	500 g
Mindestgewicht [Min]	10 kg
Wägezelle Bauart	Stahl vernickelt IP67 Silikon-beschichtet + aufgeklebte Platte

Zulassung

Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
Eichwert [e]	500 g
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1500×1250×90 mm
Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Material Plattform	Stahl, lackiert
Abmessungen Wägefläche (B×T)	1500×1250 mm
Kabellänge	5 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	20 m
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Lastzellen - Anzahl	4
Fußschrauben drehbar	✓