

KERN MBC-A01

KERN

Mechanischer Größenmessstab zum Befestigen an der Waage, Messbereich 10 cm–80 cm, Teilung 1 mm



Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 180×890×140 mm |
| Nettogewicht | 0,7853 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,80 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,4 kg |
| Versandgewicht | 4,5 kg |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |
| Produktgruppe | Größenmessstab |

Messsystem

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Linearität | ± |
| | inch |
| Einheiten | inch/ft |
| | cm |
| Teilung | 1 mm |
| Messbereich Länge [Min] | 10 cm |
| Messbereich Länge [Max] | 80 cm |
| Toleranz Größenmesser | 5 mm |
| Messbereich Größenmesser | 10-80cm @ 0,1cm ± 0,5cm |

Zulassung

| | |
|---------------------------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
| Zulassung nach 93/42/EWG (med.) | ✓ |

Bauform

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Abmessungen Gerät (B×T×H) | 900×465×180 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 900×300×180 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Mess-Ausrichtung | horizontal |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 0 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |