

KERN MWS 400K100DM

KERN

Waage für Transportliegen mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren – mit
Medizinzulassung und optional mit Eichung



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Waage für Transportliegen
Produktfamilie	MWS-L

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Bauart der Waage	Mehrteilungswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	300 kg; 400 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 kg; 0,2 kg
Auflösung	3.000, 2.000
Linearität	± 0,1 kg; 0,2 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg; 0,2 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg
Mindestgewicht [Min]	2 kg
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	400 kg (M1)
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,1 kg

Zulassung

CE Zeichen	✓
Bauartzulassung für Konformitätsbewertung	✓
Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
Eichwert [e]	0,1 kg; 0,2 kg
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Zulassung nach 93/42/EWG (med.)	✓

Display

Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	25 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	210×110×50 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	210×105×45 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1255×1060×60 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	1255×1060×69 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Stahl, lackiert
Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Abmessungen Wägefläche (B×T)	1000×1000 mm
Kabellänge	1,8 m
Auswertegerät Kabellänge	1,8 m
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Wandhalterung	✓
Transportrollen	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	20
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min off 4 min 5 min 2 min
PreTare-Funktion	✓
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Hold-Funktion	✓
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen	✓
Funktion zur BMI-Berechnung	✓
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 500 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten)

KERN MWS 400K100DM



Waage für Transportliegen mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren – mit
Medizinzulassung und optional mit Eichung

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
Akku optional	Akku optional - intern
Akku Ladezeit	14 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	45 h
Batterie	6×1.5 V AA
Batterie-/Akkuart	NiMH
Batterie Betriebsdauer	50 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1410×1215×260 mm
Nettogewicht	42,2 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	44 kg
Bruttogewicht ca.	65 kg
Versandgewicht	61 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-250
Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-130
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	963-130
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

