

KERN ORA 2AB

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie



Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	205×75×55 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Nettogewicht	0,26772 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,32 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
-------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoges Refraktometer
Produktfamilie	ORA-AL

Messsystem

Messmethode	Lichtbrechung
Anwendungsbereich	Alkohol
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
Messtemperatur [Min] (°C)	20 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	20 °C
Skala Masseprozent	✓
Teilung Masseprozent	1 % (w/w)
Messbereich Masseprozent [Min]	0 % (w/w)
Messbereich Masseprozent [Max]	50 % (w/w)
Teilung Masseprozent II	2,5 % (w/w)
Messbereich Masseprozent II [Min]	50 % (w/w)
Messbereich Masseprozent II [Max]	80 % (w/w)

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	198×40×40 mm
Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Analog

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
--------------------------	----------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C