

# KERN SO 200K

Lichtmessgerät für genaue Lichtmessungen bis 200.000 Lux

# KERN



Kategorie	
Marke	Sauter
Produktkategorie	Umwelt/ Arbeitssicherheit
Produktgruppe	Lichtmessgerät
Produktfamilie	SO

Messsystem	
Einheiten	lx fc
Toleranz (% von [Max])	5%
Messkopf Messfrequenz	2 Hz
Messbereich [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Ablesbarkeit Beleuchtungsstärke [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Schallpegelmessgerät Sensortyp	Silikon-Diode

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Display	
Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	16 mm

Bauform	
Abmessungen Gerät (B×T×H)	100×55×25 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	160×72×40 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	100×55×25 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff
Kabellänge	1 m

Funktionen	
Hold-Funktion	✓
Peak-Funktion	✓

Energieversorgung	
mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	9 V Block
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)

Umgebungsbedingungen	
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×165×55 mm
Nettogewicht	0,25 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,57 kg

Dienstleistungen	
Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-190

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

