

1150.MT Micro-Tech®-Schraubstock mit Kugelkopf



Produktbeschreibung :

- Bietet eine bestmögliche Arbeitsstellung und somit erhöhte Präzision.
 - Blockierhebel wirkt sofort auf den Kugelkopf.
 - Klammer zur Befestigung auf max. 80 mm dicker Unterlage.
 - Geklebte Kunststoffbacken, Breite: 50 mm.
 - Maximale Öffnung: 70 mm.
 - Maximale Tiefe: 38 mm.
- Gewicht: 1400 g.



