


229A.ST0 Mehrfasen-Stufenbohrer**Produktbeschreibung :**

- Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe.
- Vorbohren nicht erforderlich.
- Kreuzschliff: selbstzentrierend.
- Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung.
- Besserer Spanauswurf.
- Vibrationsärmer, leiser.
- Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb.
- Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser.
- 678006 : Speziell für ISO-Stopfbuchse.
- 678014 : Speziell für PG-Stopfbuchse.

d min. - max. [mm]:	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
d1 [mm]:	6
L [mm]:	65
[g]:	25

