


**440.19 440 - Gabel-Ringschlüssel, metrisch****Produktbeschreibung :**

- Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen.
- Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen.
- Ringkopf:
  - Abgesetzter Kopf (Maß E) für besseren Zugang bei Serienschraubungen bzw. bündigen Schrauben
  - Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Buchstabe H = 6-Kant-Ringkopf
  - Um 15° abgeschrägter Ringkopf
- Gabelkopf:
  - Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  - Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
- Metrische Abmessungen: 4 bis 41 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

<b>B [mm]:</b>	41,2
<b>B1 [mm]:</b>	27,8
<b>C1 [mm]:</b>	11,9
<b>E [mm]:</b>	7,2
<b>E1 [mm]:</b>	11,9
<b>E2 [mm]:</b>	8,3
<b>L [mm]:</b>	216
<b>[g]:</b>	170

