



805.2 805 - Universal-Messschieber, Klasse 0 - Genauigkeit 1/50 mm



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm.
- Innen-, Außen-, Tiefenmessung.
- Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung.
- Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC.
- Flaches Tiefenmaß.
- Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens.
- Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen.
- Nonius-Feststellung mittels Schraube.
- Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung.

C [mm]:	50
E [mm]:	17
L [mm]:	290
Messabweichung [µm]:	30
Präzision [mm]:	0,02
[g]:	419

