



805.M Messschieber, Klasse 0 - Genauigkeit 1/50 mm



Produktbeschreibung :

- Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm.
- Messbereich : 200 mm.
- Innen- und Außenmessung (Bohrung über 10 mm).
- Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung.
- Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC.
- Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens.
- Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen.
- Nonius-Feststellung mittels Schraube.
- Messteilungen beständig gegen Chemikalien.
- Guter Kontrast für optimale Ablesung.
- Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung.

| | |
|-----------------------------|------|
| C [mm]: | 60 |
| E [mm]: | 17 |
| L [mm]: | 290 |
| Messabweichung [µm]: | 30 |
| Präzision [mm]: | 0,02 |
| [g]: | 423 |

