

806.C25 806 - Mikrometer - Genauigkeit 1/100 mm**Produktbeschreibung :**

- Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm.
- Auflösung: 0,01 mm.
- Hartmetall-Messtaster: Ø 6,5 mm.
- Messtrommel mit Drehmomentbegrenzer.
- Die auf das zu messende Werkstück aufgebrauchte Kraft liegt streng zwischen 5 und 10 Nm.
- Messtrommel: Ø 18 mm.
- Messtrommel mit 50 Teilstrichen (1 Messtrommelumdrehung: 0,5 mm).
- Wärmeisolierte Plättchen.
- Lieferung mit:
 - Haken-Eichschlüssel
 - Einstellmaß-Schlüssel ab Modell 806C.50
- Einstellmaß:
 - 806.C50: 25 mm ± 1,5 µm
 - 806.C75: 50 mm ± 2 µm
 - 806.C100: 75 mm ± 2,5 µm
- Verpackung im Kunststoffkasten.
- Lieferung mit Konformitätsbescheinigung.

Messabweichung [µm]:	4
Parallelität der Messflächen [µm]:	2
Messbereich [mm]:	0 - 25
Ebenheit der Messflächen\ Max [µm]:	0,4

