


## 181A.25CPELSLS 181A.SLS - Verstellbare Zangen mit durchgestecktem Gewerbe und Verriegelung



### Produktbeschreibung :

- Ausgestattet mit dem SLS System von F ACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
- Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
- Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung.
- Zahnstange mit 12 Positionen einfach einstellbar über Druckknopf.
- Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken.
- Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit.
- Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung.
- Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC.
- Ausführung: verchromt.

<b>B [mm]:</b>	28
<b>C [mm]:</b>	28
<b>E [mm]:</b>	7,5
<b>E1 [mm]:</b>	22,5
<b>L [mm]:</b>	245
<b>L1 [mm]:</b>	54
<b>Leistung Muttern [mm]:</b>	41
<b>Max. Leistung Rohr [mm]:</b>	42
<b>Mge:</b>	1
<b>[g]:</b>	385

