


190.16CPESLS 190.CPESLS -Vornschneider**Produktbeschreibung :**

- Ausgestattet mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
- Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
- Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, harte und weiche Drähte (max. 200 kg/mm²).
- Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRC).
- Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material.
- Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden.
- Ausführung: verchromt.

B [mm]:	28
C [mm]:	6,5
d max. [mm]:	1,6
E [mm]:	11,5
H [mm]:	23
L [mm]:	160
[g]:	225

