


## 807C Mikrometer für Außenmessungen, 1/100 mm, mit Verlängerung



### Produktbeschreibung :

- Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm.
- Messbereich 0 bis 150 mm.
- Auflösung: 0,01 mm.
- Messtrommel mit Drehmomentbegrenzer.
- Die auf das zu messende Werkstück aufgebrachte Kraft liegt streng zwischen 5 und 10 Nm.
- Messtrommel: Ø 18 mm.
- Hartmetall-Messtaster: Ø 6,5 mm.
- Auswechselbarer fester Taster.
- Lieferung mit 5 Verlängerungen.
- Lieferung mit 5 Einstellmaßen.
- Einstellmaß:
  - 807.CALE25: 25 mm ± 1,5 µm
  - 807.CALE50: 50 mm ± 2 µm
  - 807.CALE75: 75 mm ± 2,5 µm
  - 807.CALE100: 100 mm ± 3 µm
  - 807.CALE125: 125 mm ± 3,5 µm
- Wärmeisolierte Plättchen.
- Vorrichtung zur Blockierung des Tasters.
- Verpackung im Holzkasten.
- Lieferung mit Konformitätsbescheinigung.

