


229A.ST3 Mehrfasen-Stufenbohrer**Produktbeschreibung :**

- Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe.
- Vorbohren nicht erforderlich.
- Kreuzschliff: selbstzentrierend.
- Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung.
- Besserer Spanauswurf.
- Vibrationsärmer, leiser.
- Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb.
- Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser.
- 678006 : Speziell für ISO-Stopfbuchse.
- 678014 : Speziell für PG-Stopfbuchse.

d min. - max. [mm]:	6 - 9 - 13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38
d1 [mm]:	10
L [mm]:	100
[g]:	320

