


416.12MT Spitze Micro-Tech®-Schneidzange mit großer Schneidleistung



Produktbeschreibung :

- Für Serienarbeiten, großzügig ausgelegt.
 - Halbbündiger Schnitt.
 - Cu-Ni-Draht Durchmesser 0,3 - 0,6 mm.
 - Fe-Draht 30 HRc Durchmesser bis 0,7 mm.
- Gewicht: 95 g.

B [mm]:	16
C [mm]:	16
E [mm]:	8
L [mm]:	125
Cu - Ni Ø [mm]:	0,3 -1,6
Fe 30 HRc Durchm. [mm]:	0,7

