


997A.20 Mini-Bolzenschneider**Produktbeschreibung :**

- Kompaktes, leichtes Werkzeug zum Schneiden von harten und halbharten Drähten: Pianodraht, Bolzen, Nieten, Schrauben, Nägel, Splinte usw.
- Geschmiedete, gehärtete Schneidmesser.
- Schneidleistung:
 - Pianodraht: max. Durchmesser 2 mm bis 200 kg/mm²
 - Weicher Draht: max. Durchmesser 4 mm bis 60 kg/mm²
- Ergonomische Arme aus gehärtetem Stahlblech, mit verstellbarem Anschlag für die Schneidmesser.
- Öffnungs-Druckfeder.
- Vorrichtung zum Arretieren der Schneidmesser in geschlossener Stellung.
- Ausführung: Schneidmesser phosphatiert, Arme lackiert.

B [mm]:	40
E [mm]:	4,5
L [mm]:	210
L1 [mm]:	57
[g]:	275

