



CKS.45A Bi-Material-Werkzeugkasten



Produktbeschreibung :

- Metall und Polypropylen.
 - Deckel aus geriffeltem Polypropylen mit hoher Widerstandskraft. Sie können dort die abnehmbare Platte ablegen, damit der Inhalt des Kastens zugänglich wird. (max. Last auf dem Deckel 5 kg).
 - Organisiertes Einräumen:
 - 2 seitliche Werkzeughalter für Schraubendreher und Zangen.
 - 1 abnehmbare Platte mit Fächern (L362xT232xH80mm).
 - 1 spezieller Platz für einen Metallsägebogen.
 - 4 Tragleösungen:
 - Mit einem einziehbaren oberen Griff.
 - Mit einem Riemen mit Komfortkissen für die Schulter. Er ist abnehmbar und kann so auch für die anderen Kästen der Palette verwendet werden.
 - Mit zwei seitlichen Griffen.
 - Mit der Sackkarre BT.HT1 – Einfache und schnelle Installation.
 - Verschließung mit Vorhängeschloss (Dm 5,6,8) – Vorhängeschloss nicht mitgeliefert.
 - Die Werkzeugkästen sind stapelbar.
 - Inhalt: 20 l / 15 kg.
 - Abmessungen über alles (L x B x H): 510 x 287 x 294 mm.
 - Nutzabmessungen (L x B x H): 460 x 260 x 250 mm.
- Gewicht: 5,2 kg.

B [mm]:	28
[kg]:	0,010

