



805.S Universal-Messschieber - 300 mm - Genauigkeit 1/50 mm**Produktbeschreibung :**

- Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm.
- Messbereich: 300 mm.
- Innen- und Außenmessung (Bohrung über 10 mm).
- Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung.
- Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC.
- Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens.
- Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen.
- Nonius-Feststellung mittels Schraube.
- Feinstellschraube.
- Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung.

C [mm]:	100
E [mm]:	20
L [mm]:	418
Messabweichung [µm]:	30
Präzision [mm]:	0,02
[g]:	941

