


U.306-260 U.306 - Außenabzieher**Produktbeschreibung :**

- Vielseitig: Montage mit 2 bzw. 3 Abzieharmen. Umbau möglich auf Innenabzieher mit den Abzieharmen U.306G2 + Spindel U.306-4 oder Abzieharmen U.306G20 + Spindel U.306-2.
- Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder. Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist.
- Sicherheit: Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit einem Rändelrad. Der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten.
- Spindel mit Sicherungskopf: ein Stift schert ab, falls das zulässige Anziehmoment überschritten wird. Lieferung mit 2 Ersatzstiften.
- Satz mit 3 Ersatzstiften: siehe die Ersatzteiltabelle entsprechend der Zugkraft des Abziehers.
- Passende Abziehhilfen: Gleithammer U.306M (Direktmontage) und Abziehvorrichtung U.40 (Montage mit Ring und Mutter U.306A1, separat bestellbar).
- Der Abzieher U.306-260 wird mit der Spindel U.306-3 und deren Verlängerung geliefert.

min.- max. C [mm]:	20 - 260
L x B x H [mm]:	145 x 350 x 385
max. T [mm]:	250
6-Kant [mm]:	18
Abzieharme:	U.306G15
Tonnen [t]:	4
Schrauben:	U.306-3
Schrauben [mm]:	18
T [kN]:	40
[kg]:	3,100

