


U.312G110 U.312HJ4 - U.312G - In U.312HJ4 enthaltene Abzieharme



Produktbeschreibung :

- Werkzeug mit einem RFID-Chip, damit es in der Werkstatt wiedergefunden werden kann.
- Der von Facom integrierte Chip garantiert Ihnen leichtes Auffinden und maximale Beständigkeit, ohne Verlust der Ergonomie des Werkzeugs.
- Die Funkwellenidentifikation erfordert eine angemessene Ordnungsausrüstung.
- Genauigkeit ab Werk: $\pm 6\%$. - Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen.
- Kompakter Schlüssel für schwierigen Zugang. - Knarre mit 72 Zähnen (5°) für den Einsatz mit Steckschlüsseln.
- Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung. - Nummerierter Drehmomentschlüssel, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.

min.- max. C [mm]:	45 - 85
B [mm]:	150
L x B x H [mm]:	155 x 175 x 355
max. T [mm]:	110
Tonnen [t]:	10
T [kN]:	100
[kg]:	0,400

