


**V.472F Druckluft-Winkel-Trennschleifer, Durchmesser 125 mm****Produktbeschreibung :**

- Seitlicher Griff.
- Drehzahl: 12.000 U./Min.
- Arbeitsdruck: 6,2 bar.
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 120 l/Min.
- Anschlussgewinde: 1/4".
- Leistung: 0,8 kW.
- Wellengewinde 3/8".
- Schleifscheibe zum Entgraten, 125 mm: V.471A1.
- Schleifscheibe zum Trennschleifen, 125 mm: V.471A2.

d [mm]:	138
d1 [mm]:	125
H [mm]:	85
L [mm]:	220
[kg]:	1,960

