



G 400

- Robuster Geradschleifer zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz
- Abnehmbare Gummischutzhülse zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Schlankes Design für optimale Handhabung

Bestell-Nr.	601052000
EAN-Code	4061792257627
Leerlaufdrehzahl	30000 /min
Nennaufnahmeleistung	380 W
Abgabeleistung	250 W
Drehzahl bei Nennlast	12400 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannanzange	6 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.5 kg
Kabellänge	2.55 m

Lieferumfang

Spannzange 6 mm, Gummischutzhülse, 2 Maulschlüssel