



SBE 800-2

- Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Bestell-Nr.	601744000
EAN-Code	4061792248212
Nennaufnahmeleistung	800 W
Bohr-Ø Mauerwerk	20 mm
Bohr-Ø Beton	18 mm
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz	40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 3200 / min
Drehzahl bei Nennlast	850 / 2200 /min
Max. Schlagzahl	51200 /min
Gänge	2
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart	Schnellspannbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel	2.3 kg
Kabellänge	4.1 m

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag