




# KL-1002-10..

Antriebsätze für Hydr. Zyl. mit 89 mm

**Produktinformation (Original)** DE  
⚠ Vor Verwendung, lesen und verstehen!



[www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)



**GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Straße 41  
78166 - Donaueschingen  
Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0  
+49 (0) 771 / 8 32 23-90  
info.gam@gedore.com  
gedore-automotive.com

**GEDORE TOOLS, INC.**

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México  
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique  
7187 Bryhawke Circle, Suite 700  
North Charleston, SC 29418, USA


+1-843 / 225 50 15  
+1-843 / 225 50 20  
info@gedoretools.com  
gedore.com

Version 2- 07/2021

**Produktbeschreibung**

**KL-1002-10.. - Antriebssätze für Hydr. Zyl. mit 89 mm**

Werden benötigt, wenn ein **GEDORE Automotive** Werkzeug anstatt mit unserem 17 t Hydraulik-Zylinder - **KL-0040-2500**, mit einem alternativen Hydraulik-Zylinder eines Fremdherstellers (z.B. NIKE® hydraulics) angetrieben werden soll.



**KL-1002-1010**  
Antriebssatz M20 für Hydr. Zyl. mit 89 mm

**Lieferumfang/Einzelteilübersicht**


Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
<b>A</b>	<b>KL-1002-1010</b>	<b>Antriebssatz M20 für Hydr. Zyl. mit 89 mm</b>	<b>1</b>
A.1	KL-1002-1012-1	Zugspindel M20 auf UNC 1"-8	1
A.2	KL-1002-1011	Aufnahmeadapter für Hydr. Zyl. mit 89 mm Aufnahme-Ø	1
A3	KL-0040-3009	Spannmutter M20	1

**Technische Daten**

Max. Belastung:..... 20 t  
 Länge Zugspindel: ..... 590 mm  
 Gewinde Zugspindel:..... M20 auf UNC 1"-8

**⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften**

- ✔ Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Werkzeuges alle Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung!**
- ✔ Beachten Sie das Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen nur durch ausgebildete Fachkräfte in KFZ-Fachwerkstätten unter Beachtung der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durchzuführen sind!
- ✔ Kontrollieren Sie das Werkzeug vor **jeder Verwendung sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- ✔ Verwenden Sie das Werkzeug **bestimmungsgemäß** und beachten sie **immer** die fahrzeugspezifischen Anwendungsabläufe im Reparaturleitfaden des Fahrzeugherstellers!
- ✔ Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!



**KL-1002-1020**  
Antriebssatz M16 für Hydr. Zyl. mit 89 mm

**Lieferumfang/Einzelteilübersicht**

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
<b>A</b>	<b>KL-1002-1020</b>	<b>Antriebssatz M16 für Hydr. Zyl. mit 89 mm</b>	<b>1</b>
A.1	KL-1002-1016-1	Zugspindel M16 auf UNC 1"-8	1
A.2	KL-1002-1011	Aufnahmeadapter für Hydr. Zyl. mit 89 mm Aufnahme-Ø	1
A3	KL-0039-1916-3	Bundmutter M16	1

**Technische Daten**

Max. Belastung:..... 13 t  
 Länge Zugspindel: ..... 590 mm  
 Gewinde Zugspindel:..... M16 auf UNC 1"-8