

GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Steckschlüssel-Einsatz E24, 3/4"



KL-4047-2024



4047-2024d160810.docx

GEDORE Automotive GmbH


Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-4047-2024



KL-4047-2024 - Steckschlüssel-Einsatz E24, 3/4"

Passend für Bremsscheiben-Verschraubungen mit E24 Torx®-Profil, z.B. bei MAN und SAF Achssystemen.

Anwendungsbereich

Zum fachgerechten Lösen und Festdrehen der Bremsscheiben-Verschraubung, an Achssystemen mit E24 Torx®-Profil.

Der große 3/4" Antrieb am Steckschlüssel-Einsatz (*konventionell nur mit 1/2" Antrieb*) verhindert beim Lösen von stark festsitzenden Bremsscheiben-Verschraubungen, ein Abscheren des Antriebs-Vierkants z.B. am Gelenkgriff.

Lieferumfang

Pos.	Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge
-	KL-4047-2024	Steckschlüssel-Einsatz E24, 3/4"	1

Technische Daten

Schlüsselweite:.....E24
 Antrieb:..... 3/4"
 Länge:.....56 mm

 **Vorschriften und Hinweise**

- Vor Inbetriebnahme durch Sichtprüfung überzeugen, dass das Werkzeug keine Beschädigungen aufweist.

Anwendungsbeispiel:

